

- 8 Durch das Verpressen des Schubkastens wird die Fugenbildung zwischen Boden und Dichtlippe vermieden.




### RÜCKWAND



- 9 Vorgebohrte Rückwand + Euroschrauben = Präzision

- 10 Eine zusätzliche Schraube in der Rückwand verhindert das Durchbiegen des Bodens



### VERPACKUNG



- 11 Viele Optionen: Blumotion, Seitenstabilisator, Doppelwandige-Boxside, ... , Glas-BOXSIDE,...



- 12 Extra stabile Verpackung = Transportsicherheit

- 14 Etikett mit genauer Produktbeschreibung und Referenz

- 13 Ergonomisch tragbar und stapelbar

- 15 Komplett mit allem Zubehör

Alle TANDEMBOX Schubladen sind für die Accessoires von ORGA-LINE, cuisio und I-25 (Woodbox) geeignet

# Standard-Lagerprogramm TANDEM-BOX 500 mm Länge

für 19 mm Korpusseiten - RAL 9006









Boden und Holzrückwand lichtgrau - inkl. BLUMOTION oder TIP-ON

<b>TANDEM BOX</b> <b>FERTIG-SCHUBKASTEN</b>	Name:			
	Strasse/Hausnummer:			
	Postleitzahl:	Ort:		
	Telefon:	Fax:		
	Kommission:	Wunschtermin:	/	/

ANFRAGE

BESTELLUNG

Faxbestellung an: +49 (0)7034 - 9270-70

Korpusbreite	300	400	450	500	600	800	900	1000	1200
 <b>N</b>					<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65				
 <b>M</b>	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65
 <b>MZ</b>	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65
 <b>B</b>					<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65		<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65		
 <b>BZ</b>					<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65		<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65		
 <b>D</b>	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65 ER / DR BS / GS	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65 ER / DR BS / GS	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65 ER / DR BS / GS	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65 ER / DR BS / GS	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65 ER / DR BS / GS	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65 ER / DR BS / GS	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65 ER / DR BS / GS	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65 ER / DR BS / GS	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65 ER / DR BS / GS
 <b>DZ</b>	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65 ER / DR BS / GS	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65 ER / DR BS / GS	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65 ER / DR BS / GS	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65 ER / DR BS / GS	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65 ER / DR BS / GS	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65 ER / DR BS / GS	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65 ER / DR BS / GS	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65 ER / DR BS / GS	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 65 ER / DR BS / GS
	<b>FRONTBEFESTIGUNG</b>			ER = Einfachreling / DR = Doppelreling BS = Doppelwandige-Boxside / GS = Glas-Boxside bei GS: <input type="checkbox"/> Klarglas <input type="checkbox"/> Satinato					
	<input type="checkbox"/> Anschrauben <input type="checkbox"/> INSERTA <input type="checkbox"/> für Alurahmen <input type="checkbox"/> keine								

Maße = benötigter Platzbedarf